

T-Nutfräser HW Z=2 für Regalträgersysteme


TSSA32-12

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-001



Bestell-Nr.	D mm	L1 mm	L2 mm	d mm	S mm	EUR
TSSA32-12	32	9	15	9	12	134,76

Fräser zur Erzeugung einer T-Nut in einem Arbeitsschritt. Passend für das Einhängprofil Deko-Wall 88 von HÄFELE. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Ausführung als DIAMANT-Fräser finden Sie auf Seite 127.




TSSR31-12

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-001



Bestell-Nr.	D mm	L1 mm	L2 mm	d mm	S mm	EUR
TSSR31-12	31.5	7	15	11	12	140,87

Fräser zur Erzeugung einer T-Nut in einem Arbeitsschritt. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Ausführung als DIAMANT-Fräser finden Sie auf Seite 127.




TSS33-12

MAN



n. max
24.000

BG-TEST
145-001



Bestell-Nr.	D mm	L1 mm	L2 mm	d mm	S mm	EUR
TSS33-12	33	8.6	15	10.6	12	136,97

Fräser zur Erzeugung einer T-Nut in einem Arbeitsschritt. Passend für das Lamellenwandprofil von HARRES. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Ausführung als DIAMANT-Fräser finden Sie auf Seite 127.

